




Form A



2 Form


- A Montage von der Bedienungsseite (bei Kennziffer 2 mit vier Senk-Dichtschrauben)
- C Montage von der Rückseite

Form C




Senk-Dichtschrauben / Gehäuseichtung (bei Kennziffer 2)


Form A



Form C



Montageausbruch



1

l_1	h_1	h_2	l_2	l_3	l_4	l_5	$l_6 + 1$	$l_7 + 1$	m_1	m_2
127	80	43	72	25	3,5	22,5	60	88	100	53
155	80	43	99	25	3,5	22,5	60	115	128	53

Ausführung

- Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet schwarz, RAL 9005, strukturmatt **● SW**
- Zink-Druckguss kunststoffbeschichtet silber, RAL 9006, strukturmatt **● SR**
- Gehäuseichtung (Kennziffer 2)
 - Gummi NBR, schwarz
 - aufgeklebt
- Senk-Dichtschrauben DIN 7991 M5x16 (Form A, Kennziffer 2)
 - Edelstahl, nichtrostend, A2
 - Polyamid-Beschichtung am Kopf
- Gewindestifte (Form C)
 - Edelstahl, nichtrostend, A2
 - eingegossen
- Schutzart IP 66
- RoHS

4

Hinweis

Griffschalen GN 7330 können einfach und schnell mit Senkschrauben von der Bedienungsseite bzw. mit Gewindestiften von der Rückseite montiert werden.

Griffschalen mit Gehäuseichtung (Kennziffer 2) verhindern jegliches Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten in den Gehäuseinnenraum. Die Form A wird mit vier zusätzlichen Senk-Dichtschrauben geliefert, die zur Abdichtung mit einer Polyamid-Beschichtung am Kopf versehen sind.

siehe auch...

- Erläuterungen zu Schutzarten IP → Seite 2153
- Griffschalen GN 733 (Kunststoff, zum Anschrauben) → Seite 224
- Griffschalen GN 731 (Kunststoff, zum Einklipsen) → Seite 222

Bestellbeispiel

GN 7330-127-A-2-SW

1	l_1
2	Form
3	Kennziffer
4	Oberfläche