



**2 Bohrungskennzeichen**

- B** ohne Nabennut
- K** mit Nabennut DIN 6885-1 P9

**4 Form**

- R** mit drehbarem Umleggriff

<b>d<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>2</sub> H7</b> Bohrung	<b>b</b>	<b>d<sub>3</sub></b>	<b>d<sub>4</sub></b>	<b>h</b>	<b>l<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub> ≈</b>	<b>l<sub>3</sub> ≈</b>	<b>GN 924.3</b>	<b>GN 924.7</b>	<b>r ≈</b>	<b>Ø Umleggriff</b>	empfohlenen Vorlegescheibe
125	12	14	24,5	23	31	4	18	45	60,5	62	45,5	22	GN 184-22
140	14	16	26	23	36	4	19	47	75,5	77,5	52	24	GN 184-22
160	14	16	26	23	36	4	20	48	75,5	77,5	61	24	GN 184-22
200	18	20	27	23	42	4	24	53	85,5	87,5	80,5	25	GN 184-22

**Ausführung**

**Radkörper**

- Aluminium-Druckguss
- Nabe bearbeitet
- Radkranz gedreht  
Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
- kunststoffbeschichtet
- schwarz, RAL 9005, strukturmatt
- silber, RAL 9006, strukturmatt

- **SW**
- **SR**

**Umleggriff GN 798.3** bei GN 924.3

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarz, matt
- Umlegmechanik  
Stahl, brüniert

**Sicherheits-Umleggriff GN 798.7** bei GN 924.7

- Kunststoff, Polyamid (PA)
- schwarz, matt
- Umlegmechanik  
Stahl  
- Achsteil, 1.0718, brüniert  
- Anbauteil, gesintert, brüniert

RoHS

**Zubehör**

- GN 184 Vorlegescheiben**  
(zur axialen Befestigung) 1072

**GN 924.3**

Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

**GN 924.7**

Diese Handräder werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung nicht arretiert sein darf.

Um den Griff in diese Stellung zu bringen muss er zunächst gegen eine Torsionsfeder um 90° geschwenkt werden. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden. Nach dem „Loslassen“ schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.

**Technische Informationen**

	<b>Seite</b>
Passfedernuten DIN 6885-1	2386
Querbohrungen GN 110 (optional bestellbar)	2326
ISO-Passungen	2391
Kunststoff-Eigenschaften	2414

**Bestellbeispiel (Griff arretiert)**

<b>1</b> d <sub>1</sub>
<b>2</b> Bohrungskennzeichen
<b>3</b> d <sub>2</sub>
<b>4</b> Form
<b>5</b> Farbe

1 2 3 4 5  
**GN 924.3-125-B12-R-SW**

**Bestellbeispiel (Griff rückschwenkend)**

<b>1</b> d <sub>1</sub>
<b>2</b> Bohrungskennzeichen
<b>3</b> d <sub>2</sub>
<b>4</b> Form
<b>5</b> Farbe

1 2 3 4 5  
**GN 924.7-140-K16-R-SR**